

Table of contents

■ Yleiset tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot

	COREX-C-X2	COREX-C-X3	COREX-M-C3
Suoritin	Zync Ultrascale+, 64 b, 4 × ARM A53	Zync Ultrascale+, 64 b, 4 × ARM A53	Zync Ultrascale+, 64 b, 4 × ARM A53
Työmuisti	2 Gt DRAM	2 Gt DRAM	2 Gt DRAM
Sisäinen fyysinen lukumuisti (eMMC)	4 Gt, katso myös ↳ ”Kulutuset	4 Gt, katso myös ↳ ”Kulutuset	4 Gt, katso myös ↳ ”Kulutuset
Sisäinen remanentti lukumuisti (NVRAM)	1 Mt	1 Mt	1 Mt
Laajennukset	Ei ole	Ei ole	MultiEthernet ja ctrlX I/O
Tiedonsiirtoliitännät	RJ-45 ■ 2 × Ethernet- liitäntä (10 Mb, 100 Mb, 1 Gb)	RJ-45 ■ 3 × Ethernet-liitäntä (10 Mb, 100 Mb, 1 Gb)	RJ-45 ■ 3 × Ethernet-liitäntä (10 Mb, 100 Mb, 1 Gb) ■ 2 × Ethernet-liitäntä (10 Mb, 100 Mb)
USB	Ei käytössä	1 × USB-liitäntä, TYPE-C (USB2.0), kaapelin enimmäispituus 3 m	1 × USB-liitäntä, TYPE-C (USB2.0), kaapelin enimmäispituus 3 m
SD-kortti	SD-korttipaikka	SD-korttipaikka	SD-korttipaikka
Paristo	CR1025	CR1025	CR1025
Paino	314 g	314 g	346 g

	COREX-C-X2	COREX-C-X3	COREX-M-C3
Mitat	Katso ↘ "Kotelon mitat "	Katso ↘ "Kotelon mitat "	Katso ↘ "Kotelon mitat "